


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.080 Spanframe

Staat: 14.03.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.080 - Spanframe

Parallel bewerken van kasten/behuizingen in de bewerkingszone voor kubussen van de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT. Voor minder ombouwwerkzaamheden en hogere productiviteit.

Functies

Bestelnr.	AS 4050.080
Uitvoering	Pneumatische spaninrichting
Product omschrijving	Maakt een parallelle bewerking van kubusvormige kasten/ behuizingen mogelijk met de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	3
Opmerking	Toepassing van het spanframe (bestelnr. 4050.080) bij het bewerkingscentrum BC (bestelnr. 4050.230) is uitsluitend mogelijk bij varianten met twee deuren.
Geschikt voor bestelnr.	4050.108 4050.230 4055.925 4055.926
Suitable for	Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S
Afmetingen spanbare behuizingen max.	Breedte: 510 mm Hoogte: 510 mm Diepte: 600 mm
Afmetingen spanbare behuizingen min.	Breedte: 80 mm Hoogte: 100 mm Diepte: 80 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	25 kg

Functies

Brutogewicht	25 kg
Douanetariefnummer	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Product omschrijving	AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 80 x 100 x 80 mm