

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.452 Crimpautomat L8

Staat: 01.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.452 - Crimpautomaat L8

Elektropneumatisch aangedreven strip- en crimpautomaat voor losse geïsoleerde adereindhulzen.

Functies

Bestelnr.	AS 4050.452
Uitvoering	Touchscreen display
Product omschrijving	Elektropneumatisch aangedreven strip- en crimpautomaat voor losse geïsoleerde adereindhulzen.
Voordelen	Eenvoudige bediening Veilig en snel verwerken van geïsoleerde adereindhulzen Geen stilstandtijd door automatische verwisseling van gereedschap Verwerking van speciale bedrading mogelijk Eenvoudige en snelle montage Automatische herkenning van de doorsnede
Technische gegevens	Doorsnedebereik 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Crimplengte 8 mm (0,31 inch) Invoerlengte 35 mm (1,378 inch) Verwerking van adereindhulzen met kunststofkraag in speciale afmetingen mogelijk
Levering	Crimpautomaat L8 1 oscillerende toevoerbak 0,5 - 1,5 mm ² 1 oscillerende toevoerbak 1,5 - 2,5 mm ²
Opmerking	Standaardcrimpvorm trapezium - andere crimpvormen op aanvraag
Afmetingen	Breedte: 390 mm Hoogte: 460 mm Diepte: 330 mm
Persluchtaansluiting	5,5 bar
Nominale spanning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Schijnbaar vermogen	110 VA
Persing	Trapeziumvormige crimp
Cyclustijd	1,5 s

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	34,6 kg
Brutogewicht	34,67 kg
Douanetariefnummer	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Product omschrijving	AS Cripex L8 Krimpautomaat 0,5-2,5 mmm ²