

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.452 Crimpautomat L8

Staat: 06.08.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.452 - Crimpautomaat L8

Elektropneumatisch aangedreven strip- en crimpautomaat voor losse geïsoleerde adereindhulzen.

Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | AS 4050.452 |
| Uitvoering | Touchscreen display |
| Product omschrijving | Elektropneumatisch aangedreven strip- en crimpautomaat voor losse geïsoleerde adereindhulzen. |
| Voordelen | Eenvoudige bediening Veilig en snel verwerken van geïsoleerde adereindhulzen Geen stilstandtijd door automatische verwisseling van gereedschap Verwerking van speciale bedrading mogelijk Eenvoudige en snelle montage Automatische herkenning van de doorsnede |
| Technische gegevens | Crimpbereik 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Crimplengte 8 mm (0,31 inch) Invoerlengte 35 mm (1,378 inch) Verwerking van adereindhulzen met kunststofkraag in speciale afmetingen mogelijk |
| Levering | Crimpautomaat L8 1 oscillerende toevoerbak 0,5 - 1,5 mm ² 1 oscillerende toevoerbak 1,5 - 2,5 mm ² |
| Opmerking | Standaardcrimpvorm trapezium - andere crimpvormen op aanvraag |
| Afmetingen | Breedte: 390 mm Hoogte: 460 mm Diepte: 330 mm |
| Persluchtaansluiting | 5,5 bar |
| Nominale spanning | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Schijnbaar vermogen | 110 VA |
| Persing | Trapeziumvormige crimp |
| Cyclustijd | 1,5 s |

Funcities

| | |
|--------------------|---------------|
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 34.6 |
| Brutogewicht | 34.67 |
| Douanetariefnummer | 84798997 |
| EAN | 4028177804869 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |