

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.455 Afkortautomaat C8+

Staat: 01.07.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.455 - Afkortautomaat C8+

Halfautomaat voor het op lengte knippen van aders op individueel instelbare maten.



## Functies

Bestelnr.	AS 4050.455
Uitvoering	Met bedieningspaneel Stop & Go-functie
Product omschrijving	Halfautomaat voor het op lengte knippen van aders op individueel instelbare maten.
Voordelen	Gebruikersvriendelijke bediening Eenvoudige aderinvoer Eenvoudig openen van de aanvoerrollen PC-compatibel Op lengte inkorten is mogelijk met de interface naar CAE-gegevens Ondersteunt het coderingsproces van kabels door weergave van de aansluiting op het display Eenvoudige overdracht van projecten en orders aan de afkortautomaat C8+
Technische gegevens	Afzonderlijke aders soepel 0,08 - 10 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 8) Afzonderlijke aders massief 0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 14) Voor draadlengten van 1 - 99999 mm Aanvoersnelheid 0 - 1,5 m/s Instelbare aandrukkracht van de aanvoerrollen Servogelijkstroomaandrijving Invoerlengte 27 mm (1,06 inch)
Levering	Afkortautomaat C8+ Aansluitkabel met connector Software-integratie CAE-gegevens Installatie-CD

# Funcities

Interfaces	Eplan Pro Panel CAE-gegevens
Afmetingen	Breedte: 380 mm Hoogte: 470 mm Diepte: 360 mm
Nominale spanning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
Schijnbaar vermogen	240 VA
Cyclustijd	2 s
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	19,74 kg
Brutogewicht	20,74 kg
Douanetariefnummer	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Product omschrijving	RAS Afkortautomaat C8+ kabel 0,08-10mm