

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.887 Circularairfreees

Staat: 02.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.887 - Circulairfrees

Frezen voor het aanbrengen van metrisch schroefdraad voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.

Functies

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | AS 4050.887 |
| Product omschrijving | Frezen voor het aanbrengen van metrisch schroefdraad voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT. |
| Technische gegevens | Schachtdiameter 12 mm Knipdiameter 10 mm Stijging 1,5 mm Flankhoek 60° Snijlengte 20 mm Totale lengte 85 mm |
| Voor schroefdraad | M12 - M64 |
| Normen | DIN 13-1 metrisch ISO-schroefdraad |
| Bewerkbaar materiaal | Staal Roestvaststaal Spuitgietaluminium Kunststof Koper |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,124 kg |
| Brutogewicht | 0,124 kg |
| Douanetariefnummer | 82077031 |
| ETIM 9 | EC000945 |
| ETIM 8 | EC000945 |
| ECLASS 8.0 | 36609211 |
| Product omschrijving | Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm |