

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.131 Wire Station WS 540

Staat: 03.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.131 - Wire Station WS 540

Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.

Funcities

Bestelnr.	AS 4051.131
Uitvoering	Processing Edition
Product omschrijving	Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.
Voordelen	<p>Elektrisch verstelbare tafel voor optimale werkhoogte, instelbaar van 710 – 1250 mm</p> <p>Multiplex werkblad, afwasbaar en krasvast</p> <p>Ideale oplossing in combinatie met de afkort- en crimpautomaten en voor de toepassing van vorgeconfectioneerde draden via de Wire Terminal</p> <p>Geïntegreerde liniaal voor het snel met de hand meten</p> <p>Vorbereid voor de opname van een monitor voor verwerking van de draden met behulp van Eplan Smart Wiring</p> <p>Optioneel uit te breiden met tableaus voor kartonnen draadverpakkingen, draadrollen en steunen voor gereedschap en kleine onderdelen</p> <p>Flexibele toepassing in de werkplaats door rubberen loopvlak</p> <p>Schuiflade met shadowboard, voorbereid voor gereedschap</p>

Funcities

Levering	Bedradingstafel met elektrische hoogteverstelling Aansluitkabel, 7 m Contactdoosstrook 7-voudig, met schakelaar 1 Wire Station WS 540 1 uitbreidingsadapter, links 1 uitbreidingsadapter, rechts 1 werkklamp, LED 2 bevestigingsprofielen, verticaal 2 adapterprofielen 1 afvalbak 4 draadpakkethouders, links 4 draadpakkethouders, rechts 1 draadrolhouder, links 1 draadrolhouder, rechts 1 draadgeleiding bevestigingsprofiel, verticaal 1 draadgeleiding uitbreidingsadapter
Montage-instructie	Het bevestigingsprofiel, verticaal, bestelnr. 4051.106, is nodig voor toebehoren zoals bijvoorbeeld krathouders, magazijnhouders etc.
Ingangsspanning	230 V AC, 50 Hz
Werkhoogte	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Ja
Toepassingsgebieden	Voor de bewerking van draden met Rittal afkort- en crimpautomaten
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	160 kg
Brutogewicht	220,3 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Funcities

Product omschrijving

Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking. Deze uitvoering is uitgerust met uitbreidingsadapters voor de integratie van Rittal-strip- en crimpautomaten en printersystemen voor het etiketteren van de draden. De LED-werkverlichting, een draadpakkethouder en de intelligente draadtoevoer maken deze werkplek compleet.

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit