

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.237 Draadrail WT

Staat: 01.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.237 - Draadrail WT

De geconfectioneerde draden worden middels de uitname handeling naar de draadrail WT 53 met een doorsnede van 6,0 mm² gevoerd.



Functies

Bestelnr.	AS 4051.237
Product omschrijving	Railkoperspanner van de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT voor een eenvoudige bewerking van railkoper. Geschikt voor boren en draadsnijden.
Voordelen	Projectspecifieke order-picking voor latere processen Projectspecifieke sortering van de aders Optimale uitname Vorbereid railsysteem voor een optimale order picking op de werkplek Het sorteren van draden is niet nodig Vereenvoudigt het bedradingsproces door een stapsgewijze handleiding bij Eplan Smart Wiring Optimaal in combinatie met de draadrailwagen Wire Cart voor een perfecte order picking op de werkplek
Levering	Draadrail WT 53
Opmerking	Deze spleetmaat geeft de maximale diameter van de draadisolatie aan.
Geschikt voor bestelnr.	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
Toepassingsgebieden	Voor losse aders met een doorsnede van 6 mm ² (spleet afmeting 5,3 mm)

Functionies

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,85 kg
Brutogewicht	1 kg
Douanetariefnummer	76169990
Product omschrijving	Draadrail 6,0 mm ² voor het 15-voudige draadrailsysteem in de WT
