

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.002 Crimptang

Staat: 27.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.002 - Crimptang voor adereindhulzen

Crimptang voor vierkante of zeskante persing voor de verwerking adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.

Functies

Bestelnr.	AS 4054.002
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.
Voordelen	Minimale inspanning bij grote aderdoorsneden Gelijkblijvend hoge persingskwaliteit Gedwongen ontgrendeling Zelfjusterend
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Mat, verchroomd
Kleur	Handgreep: RAL 7016 en RAL 35745
Persing	Vierkante crimp
Richting van de kabelinvoer	aan de zijkant
Afmetingen	Lengte: 176 mm
AWG	26 - 8
Voor doorsnede	0,14 - 10 mm ²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,4 kg
Brutogewicht	0,449 kg
Douanetariefnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168

Funcities

ECLASS 8.0

21043811

Product omschrijving

RAS Krimtang, Vierkant 0,14 - 10 mm2