

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.237

Gatenpons rond

Staat: 14.03.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.237 - Gatenpons rond voor plaatstaal

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.237
Uitvoering	Met 3 snijpunten
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering	Matrijs Stempel Trekbout zonder kogellager
Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	3 mm
Ø-gaten	37 mm
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt Andere afmetingen, zie splijt-gatenpons rond, roestvaststaal
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Trekbout (Ø x L)	19 x 55 mm
Hydraulische trekbout Ø	19 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,453 kg
Brutogewicht	0,487 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Functies

Product omschrijving

AS Pons rond vr plaatstaal Diam 37