


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.512**

**Splijt-gatenpons rond**

Staat: 21.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.512 - Spleij-gatenpons rond voor plaatstaal, met 3-voudige spleijstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

## Functies

Bestelnr.	AS 4055.512
Uitvoering	Met 3-voudige spleijting
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering	Matrijs Stempel
Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	1,5 mm
Ø-gaten	12,5 mm
Voor schroefdraad	M12
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt Andere afmetingen, zie spleij-gatenpons rond, roestvaststaal
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
Trekbout (Ø x L)	6 x 40 mm
Hydraulische trekbout Ø	6 mm 19 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,034 kg
Brutogewicht	0,049 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC000156

# Functies

---

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Product omschrijving	Pons Split rond vr plaatstaal Diam 12,5

---