

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.150 Montagetafel

Staat: 08.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.150 - Montagetafel

Bij de montagetafels gaat het om verrijdbare tafels met verstelbare en, afhankelijk van het type, in hoogte verstelbare neigingshoek, voor de montage van platen en behuizingen.

Functies

Bestelnr.	AS 4050.150
Uitvoering	150 MN (handmatige neigingsverstelling)
Product omschrijving	Bij de montagetafels gaat het om verrijdbare tafels met verstelbare en, afhankelijk van het type, in hoogte verstelbare neigingshoek, voor de montage van platen en behuizingen.
Voordelen	Maakt ergonomisch en rugontlastend werken mogelijk Individueel in de werkplaats te positioneren, door onafhankelijkheid van het stroomnet Minimaal benodigde ruimte indien niet in gebruik Eenvoudige handling door vier zwenkwielen met rem Variabel vastzetten van montageplaten met behulp van snelspanner
Technische gegevens	Neigingsverstelling ca. 0 – 80°
Levering	Montagetafel 1 VE spaneenheid onder 1 VE spaneenheid boven
Opmerking	Met de montagetafelverbreiding kan een mogelijk bewerkingsoppervlak van 1900 x 1900 mm worden gerealiseerd.
Machineafmetingen	Breedte: 1.400 mm Diepte: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Breedte: 1.110 mm Hoogte: 1.900 mm
Dimensions support surface min.	Breedte: 1.110 mm Hoogte: 1.230 mm
Belastbaarheid	150 kg
Werkhoogte	Working height (min.): 100 cm Working height (max.): 100 cm
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	123 kg
Brutogewicht	138 kg
Douanetariefnummer	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Product omschrijving	RAS Montagetafel 150 MN, werkhoogte 1 meter, belastbaarheid 150 kg, traploos verticaal en horizontaal met handbediening

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit