

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.451 Stripautomat S22

Staat: 23.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.451 - Stripautomaat S22

Halfautomaat voor het strippen van aders in uiteenlopende doorsnedebereiken

Functies

Bestelnr.	AS 4050.451
Uitvoering	Touchscreen display Geïntegreerde totaalteller Geïntegreerde dagteller Traploze instelling van de snij-/striplengte
Product omschrijving	Halfautomaat voor het strippen van aders in uiteenlopende doorsnedebereiken.
Voordelen	Eenvoudig met draaiknop in te stellen doorsnede Eenvoudige invoer van aders Gebruikersvriendelijke bediening
Technische gegevens	Elektrisch bedienen Stripbereik 0,05 - 6 mm ² (AWG 30 - 10) Striplengte 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 inch) Snijlengte 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.) Invoerlengte 22 mm (0,87 inch)
Levering	Stripautomaat S22 Speciale trechter voor het invoeren van dunne aders Reservemes
Afmetingen	Breedte: 190 mm Hoogte: 190 mm Diepte: 295 mm
Nominale spanning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Schijnbaar vermogen	70 VA
Cyclustijd	0,5 s
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	8,5 kg
Brutogewicht	9,06 kg

Funcities

Douanetariefnummer	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Product omschrijving	AS Cutex C8 Denuedeerautomaat 0,08-6mm ²
