


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.553 Cutting Terminal CT

Staat: 31.07.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.553 - Cutting Terminal CT

Met het knipcentrum Cutting Terminal CT kunnen kabelgoten, kabelgootdeksels en montagerails exact op de juiste lengte worden geknipt. Speciaal geschikt voor de productie van enkele stuks en kleine series.



Functies

Bestelnr.	AS 4050.553
Uitvoering	Modern bedieningssysteem met 21,5"-Full HD multi-touch monitor, Terra PC-Mini met i5-processor Voor montagerails inclusief functie voor het ponsen van langwerpige en vierkante gaten Vijf DIN-railafmetingen in één coulisse Cutting Terminal CT M
Product omschrijving	Met het knipcentrum Cutting Terminal CT M kunnen kabelgoten, kabelgootdeksels en montagerails handmatig worden geknipt. Optioneel kan Cutting Terminal CT M aan de rechterzijde van de installatie worden uitgerust met een opbergsysteem en met een etikettenprinter. Zijn er behalve de standaardmallen ook andere montagerails te bewerken, dan kan dit optioneel als wisselsysteem (4050.559) worden aangevraagd.
Voordelen	Snel, nauwkeurig en betrouwbaar werken Eenvoudige handling Gebruikersvriendelijke en veilige bediening Nette knipranden dankzij hoogwaardig gereedschap Aanzienlijke tijdbesparing ten opzichte van handmatig knippen Zeer lage knipkosten door knipoptimalisatie Automatisch terugbewegen van de aanslag tijdens het knippen
Levering	Cutting Terminal CT M Bedieningseenheid

Funcities

Toepassingsgebieden	Handmatig knippen
Bewerkbaar materiaal	Staal Aluminium Koper Kunststof
Machineopties	Etikettenprinter 4050.557 Opbergsysteem 4050.558
Interfaces	Gegevensimport vanuit Eplan Pro Panel via RiPanel Processing Center Gegevensimport van CSV-lijsten
Opmerking	Technische wijzigingen voorbehouden
Montagevlak	Breedte: 4.000 mm Hoogte: 2.230 mm Diepte: 673 mm
Max. bewerkbare hoogte kabelkanaal	100 mm
Max. bewerkbare breedte kabelkanaal	125 mm
Besturingsspanning (DC)	24 V
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Montagerailtype	DIN-rails NS 15 (volgens EN 60 715) DIN-rails NS 35/15 (volgens EN 60 715) DIN-rails NS 35/7,5 (volgens EN 60 715) Railkoper NLS-CU 3/10
Voor wanddikte (max.)	2,5 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	270
Brutogewicht	270
Douanetariefnummer	84623290
EAN	4028177026704