

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.565 Cutting Terminal CT

Staat: 18.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.565 - Cutting Terminal CT

Met het knipcentrum Cutting Terminal CT kunnen kabelgoten, kabelgootdeksels en montagerails exact op de juiste lengte worden geknipt. Speciaal geschikt voor de productie van enkele stuks en kleine series.



Functies

Bestelnr.	AS 4050.565
Uitvoering	Modern bedieningssysteem met 21,5"-Full HD multi-touch monitor, Terra PC-Mini met i5-processor Voor montagerails inclusief functie voor het ponsen van langwerpige en vierkante gaten Vijf DIN-railafmetingen in één coulisse USA-uitvoering Cutting Terminal CT H
Voordelen	Snel, nauwkeurig en betrouwbaar werken Eenvoudige handling Gebruikersvriendelijke en veilige bediening Nette knipranden dankzij hoogwaardig gereedschap Aanzienlijke tijdbesparing ten opzichte van handmatig knippen Zeer lage knipkosten door knipoptimalisatie Automatisch terugbewegen van de aanslag tijdens het knippen
Levering	Cutting Terminal CT H Bedieningseenheid
Bewerkbaar materiaal	Staal Aluminium Koper Kunststof
Machineopties	Etikettenprinter 4050.557 Opbergsysteem 4050.558

Functies

Interfaces	Gegevensimport vanuit Eplan Pro Panel via RiPanel Processing Center Gegevensimport van CSV-lijsten
Opmerking	Technische wijzigingen voorbehouden
Montagevlak	Breedte: 4.000 mm Hoogte: 1.850 mm Diepte: 673 mm
Max. bewerkbare hoogte kabelkanaal	100 mm
Max. bewerkbare breedte kabelkanaal	125 mm
Besturingsspanning (DC)	24 V
Nominale spanning	230 V, 1~, 60 Hz
Montagerailtype	DIN-rails NS 15 (volgens EN 60 715) DIN-rails NS 35/15 (volgens EN 60 715) DIN-rails NS 35/7,5 (volgens EN 60 715) Railkoper NLS-CU 3/10 C-rail 34 x 15 (volgens EN 60715)
Voor wanddikte (max.)	2,5 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	270 kg
Brutogewicht	300 kg
Douanetariefnummer	84571090