

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.034

**Glijrail, 2 HE, vaste inbouw,
hoogbelastbaar**

Staat: 03.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.034 - Glijrail, 2 HE, vaste inbouw, hoogbelastbaar voor VX IT

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau voor standaard 19"-profielen en voor dynamische 19"-profielen in de VX IT.



Functies

Bestelnr.	VX 5302.034
Product omschrijving	Zijdelingse systeemboring voor de montage van toebehoren en de ventilatie van zijdelings uitblazende componenten.
Voordelen	Eenvoudig inhangen in de 19"-montageprofielen na het instellen van de benodigde 19"-niveauafstanden
Toepassingsgebieden	Voor de bevestiging tussen het voorste en achterste 19"-montageniveau Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Belastbaarheid	2000 N, statisch
Opmerking	Effectief montagevlak per zijde 35 mm
Inbouwmogelijkheden	voor standaard 19"-profiel: niveauafstand 720/745 mm voor dynamisch 19"-profiel: niveauafstand 700/725 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	2,36 kg

Funcities

Brutogewicht	2,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	VX IT Glijrail 2HE 720/745mm last 200kg
