

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.887 Circular air filters

Staat: 08.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.887 - Circulairfrees

Frezen voor het aanbrengen van metrisch schroefdraad voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.

Functies

Bestelnr.	AS 4050.887
Product omschrijving	Frezen voor het aanbrengen van metrisch schroefdraad voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Technische gegevens	Schachtdiameter 12 mm Knipdiameter 10 mm Stijging 1,5 mm Flankhoek 60° Snijlengte 20 mm Totale lengte 85 mm
Voor schroefdraad	M12 - M64
Normen	DIN 13-1 metrisch ISO-schroefdraad
Bewerkbaar materiaal	Staal Roestvaststaal Spuitgietaluminium Kunststof Koper
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,124 kg
Brutogewicht	0,124 kg
Douanetariefnummer	82077031
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Product omschrijving	Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm