

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.035

Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar

Staat: 23.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.035 - Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE, TX CableNet

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau.



Funcities

Bestelnr.	DK 5302.035
Voordelen	Tijdbesparende montage door één persoon zonder gereedschap vanaf de voorzijde van de kast Alle drie de bevestigingsgaten van de EIA-systeemboring dienen om de inbouwcomponenten in vast te schroeven. Als alternatief is in de TE 8000 een directe schroefverbinding met de 19"-systeemboring mogelijk
Toepassingsgebieden	Voor montage aan het voorste bevestigingsniveau Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten Voor aanpassing aan individuele 19"-niveauafstanden
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	19"-L-profielrails voor en achter 19"-montageframes voor en achter voor 19"-profielen, standaard voor 19"-profielen, dynamisch
Belastbaarheid	1500 N
Opmerking	Effectief montagevlak per zijde 25 mm

Funcities

Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT TE TX CableNet
Niveaustand	600 - 825 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	2,86 kg
Brutogewicht	3,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	Glijrail, 1 HE, in diepte verstelbaar, voor standaard en dynamische VX IT-profielen, voor TS IT L-profielen, voor TE-montageframes, voor montage aan het voorste bevestigingsniveau, belastbaarheid 1500 N.