

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.123

Wire Station WS 540

Staat: 15.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.123 - Wire Station WS 540

Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | AS 4051.123 |
| Uitvoering | USA-uitvoering |
| Product omschrijving | Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking. |
| Voordelen | <p>Elektrisch verstelbare tafel voor optimale werkhoogte, instelbaar van 710 – 1250 mm</p> <p>Multiplex werkblad, afwasbaar en krasvast</p> <p>Ideale oplossing in combinatie met de afkort- en crimpautomaten en voor de toepassing van voorgeconfectioneerde draden via de Wire Terminal</p> <p>Geïntegreerde liniaal voor het snel met de hand meten</p> <p>Vorbereid voor de opname van een monitor voor verwerking van de draden met behulp van Eplan Smart Wiring</p> <p>Optioneel uit te breiden met tableaux voor kartonnen draadverpakkingen, draadrollen en steunen voor gereedschap en kleine onderdelen</p> <p>Flexibele toepassing in de werkplaats door rubberen loopvlak</p> <p>Schuiflade met shadowboard, voorbereid voor gereedschap</p> |
| Levering | <p>Bedradingstafel met elektrische hoogteverstelling</p> <p>Aansluitkabel, 7 m</p> <p>Contactdoosstrook 7-voudig, met schakelaar</p> |

Functies

| | |
|-----------------------|---|
| Montage-instructie | Het bevestigingsprofiel, verticaal, bestelnr. 4051.106, is nodig voor toebehoren zoals bijvoorbeeld krathouders, magazijnhouders etc. |
| Ingangsspanning | 110 V AC, 60 Hz |
| Afmetingen | Breedte: 900 mm Hoogte: 1.350 mm Diepte: 781 mm |
| Werkhoogte | Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm |
| Height adjustable y/n | Ja |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 95 kg |
| Brutogewicht | 106 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000348 |
| ETIM 8 | EC002224 |
| ECLASS 8.0 | 21100208 |
| Product omschrijving | Mobiel bedradingsstation met 110 Volt en 60 Hz-aansluiting. Elektrisch in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking. |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |
|--------------|-----------------------------|