

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.232 Draadrail WT

Staat: 01.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.232 - Draadrail WT

De geconfectioneerde draden worden middels de uitname handeling naar de draadrail WT 28 met een doorsnede van 0,75 mm<sup>2</sup> gevoerd.



## Funcities

Bestelnr.	AS 4051.232
Voordelen	Projectspecifieke order-picking voor latere processen Projectspecifieke sortering van de aders Optimale uitname Voorbereid railsysteem voor een optimale order picking op de werkplek Het sorteren van draden is niet nodig Vereenvoudigt het bedradingsproces door een stapsgewijze handleiding bij Eplan Smart Wiring Optimaal in combinatie met de draadrailwagen Wire Cart voor een perfecte order picking op de werkplek
Levering	Draadrail WT 28
Opmerking	Deze spleetmaat geeft de maximale diameter van de draadisolatie aan.
Geschikt voor bestelnr.	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
Toepassingsgebieden	Voor losse aders met een doorsnede van 0,75 mm <sup>2</sup> (spleet afmeting 2,8 mm)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,8 kg
Brutogewicht	0,834 kg

# Funcities

---

Douanetariefnummer	76169990
Product omschrijving	Draadrail 0,75 mm <sup>2</sup> voor het 15-voudige draadrailsysteem in de WT

---