


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.169 Montagebeugel

Staat: 23.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.169 - Montagebeugel voor VX IT 19"

Montagebeugel voor VX IT-19"-profielen, voor bevestiging van de inch-profielen, in VX IT-netwerkbehuizingen/serracks.

## Functies

Bestelnr.	VX 5302.169
Uitvoering	voor standaard VX IT 19"-profiel
Voordelen	De potentiaalvereffening van de profielen vindt direct via de bevestiging plaats
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor	Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	1 kg
Brutogewicht	1,194 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	Montagebeugel voor standaard VX IT-19"-profielen, voor bevestiging van de inch-profielen, in VX IT-netwerkbehuizingen/serracks, breedte 800 mm. De bevestiging vindt bij racks met een breedte van 800 mm plaats aan de boven- en onderzijde van de dwarstraverse.

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Fabrikantverklaring