

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.002

Crimptang

Staat: 04.05.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.002 - Crimptang voor adereindhulzen

Crimptang voor vierkante of zeskante persing voor de verwerking adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.

Functies

Bestelnr.	AS 4054.002
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.
Voordelen	Minimale inspanning bij grote aderdoorsneden Gelijkblijvend hoge persingskwaliteit Gedwongen ontgrendeling Zelfjusterend
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Mat, verchroomd
Kleur	null
Persing	Vierkante crimp
Richting van de kabelinvoer	aan de zijkant
Afmetingen	Lengte: 176 mm
AWG	26 - 8
Voor doorsnede	0,14 - 10 mm ²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0.4
Brutogewicht	0.449
Douanetariefnummer	82032000
EAN	4028177930957
ETIM 9	EC000168

Functies

ETIM 8	EC000168
--------	----------

ECLASS 8.0	21043811
------------	----------