Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.004

Perstang

Staat: 01.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

AS 4054.004 - Perstang voor adereindhulzen

Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.



Functies

Bestelnr.	AS 4054.004
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.
Voordelen	Minimale inspanning bij grote aderdoorsneden Gelijkblijvend hoge persingskwaliteit Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden Gedwongen ontgrendeling
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Mat, verchroomd
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing	WM-crimp
Richting van de kabelinvoer	aan de zijkant
Afmetingen	Hoogte: 68 mm Lengte: 256 mm
AWG	8 - 4
Voor doorsnede	10 - 25 mm²
Leveringseenheid	1 st.

© Rittal 2026

Functies

Nettogewicht	0,66 kg
Brutogewicht	0,69 kg
Douanetariefnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Product omschrijving	AS Perstang 10-25mm² -WM-crimp