Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.030
Crimptang Flex

Staat: 20.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

AS 4054.030 - Crimptang Flex voor adereindhulzen

Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.





Functies

Bestelnr.	AS 4054.030
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.
Voordelen	Opname van adereindhulzen aan de frontzijde of de zijkant dankzij draaibare kop Minimale inspanning bij grote aderdoorsneden Gelijkblijvend hoge persingskwaliteit Gedwongen ontgrendeling Zelfjusterend
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Gecoat, zwart, mat
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing	Trapeziumvormige crimp
Richting van de kabelinvoer	frontzijde en zijkant
Afmetingen	Lengte: 180 mm
AWG	26 - 8
Voor doorsnede	0,14 - 10 mm²
Leveringseenheid	1 st.

© Rittal 2026

Functies

Nettogewicht	0,35 kg
Brutogewicht	0,388 kg
Douanetariefnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Product omschrijving	RAS Krimptang Flex, 0,14mm² - 10mm²