

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.030 Crimptang Flex

Staat: 09.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.030 - Crimptang Flex voor adereindhulzen

Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.



Functies

| | |
|-----------------------------|---|
| Bestelnr. | AS 4054.030 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4. |
| Voordelen | Opname van adereindhulzen aan de frontzijde of de zijkant dankzij draibare kop Minimale inspanning bij grote aderdoorsneden Gelijkblijvend hoge persingskwaliteit Gedwongen ontgrendeling Zelfjusterend |
| Materiaal | Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal |
| Oppervlak | Gecoat, zwart, mat |
| Kleur | Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink |
| Persing | Trapeziumvormige crimp |
| Richting van de kabelinvoer | frontzijde en zijkant |
| Afmetingen | Lengte: 180 mm |
| AWG | 26 - 8 |
| Voor doorsnede | 0,14 - 10 mm ² |
| Leveringseenheid | 1 st. |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| Nettogewicht | 0,35 kg |
| Brutogewicht | 0,388 kg |
| Douanetariefnummer | 82032000 |
| ETIM 9 | EC000168 |
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |
| Product omschrijving | RAS Krimptang Flex, 0,14mm ² - 10mm ² |
