

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.120

## Splijt-gatenpons rond

Staat: 29.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.120 - Splejt-gatenpons rond voor roestvaststaal, met 3-voudige splejtstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

## Functies

Bestelnr.	AS 4055.120
Uitvoering	Met 3-voudige splejting
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering	Matrijs Stempel
Bewerkbaar materiaal	Roestvaststaal
Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal	2 mm
Ø-gaten	20,4 mm
Voor schroefdraad	M20
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Trekbout (Ø x L)	11,1 x 60 mm
Hydraulische trekbout Ø	11,1 mm 19 cm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,077 kg
Brutogewicht	0,098 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC000156

# Funcities

---

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Product omschrijving	AS Pons Split rond vr RVS Diam 20,4

---