

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.125

Splijt-gatenpons rond

Staat: 21.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.125 - Spleit-gatenpons rond voor roestvaststaal, met 3-voudige spleitstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

| | |
|---|--|
| Bestelnr. | AS 4055.125 |
| Uitvoering | Met 3-voudige spleijting |
| Product omschrijving | Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen. |
| Levering | Matrijs Stempel |
| Bewerkbaar materiaal | Roestvaststaal |
| Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal | 2 mm |
| Ø-gaten | 25,4 mm |
| Voor schroefdraad | M25 |
| Opmerking | Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.665 |
| Trekbout (Ø x L) | 11,1 x 60 mm |
| Hydraulische trekbout Ø | 11,1 mm 19 cm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,121 kg |
| Brutogewicht | 0,142 kg |
| Douanetariefnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |

Funcities

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Product omschrijving | AS Pons Split rond vr RVS Diam 25,4 |
