

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.180

Splijt-gatenponsenset metrisch

Staat: 01.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.180 - Spleit-gatenponsenset metrisch voor roestvaststaal, met 3-voudige spleitstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.180
Uitvoering	Met 3-voudige spleijting
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische stansen.
Levering	5 matrijzen 5 stempels Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal	Roestvaststaal
Voor schroefdraad	M16 M20 M25 M32 M40
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal / diameter gaten / geschikt voor hydraulische schroef artikelnr. / geschikt voor trekbout artikelnr.	2 mm / 16,2 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 20,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 25,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2,5 mm / 32,5 mm / 4.055.663 / 4.055,633 2,5 mm / 40,5 mm / 4.055.663 / 4.055,634
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,849 kg
Brutogewicht	1,098 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC002121

Functies

ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Product omschrijving	RAS Ponsset M16-M40 vr RVS
