Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.180

Splijt-gatenponsenset metrisch

Staat: 13.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

AS 4055.180 - Splijt-gatenponsenset metrisch voor roestvaststaal, met 3-voudige splijtstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.180
Uitvoering	Met 3-voudige splijting
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische stansen.
Levering	5 matrijzen 5 stempels Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal	Roestvaststaal
Voor schroefdraad	M16 M20 M25 M32 M40
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Geschikt voor hydraulische schroef artikelnr.	M16: 4.055.665 M20: 4.055.665 M25: 4.055.665 M32: 4.055.663 M40: 4.055.663
Geschikte trekbout met kogellager artikelnr.	M16: 4.055,632 M20: 4.055,632 M25: 4.055,632 M32: 4.055,633 M40: 4.055,634
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,849 kg

© Rittal 2026

Functies

Brutogewicht	1,098 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Product omschrijving	RAS Ponsset M16-M40 vr RVS