


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.220 Gatenpons rond

Staat: 21.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.220 - Gatenpons rond voor plaatstaal

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

## Functies

Bestelnr.	AS 4055.220
Uitvoering	Met 3 snijpunten
Levering	Matrijs Stempel Trekbout zonder kogellager
Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	2 mm
Ø-gaten	20,4 mm
Voor schroefdraad	M20
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt Andere afmetingen, zie slijt-gatenpons rond, roestvaststaal
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Trekbout (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Hydraulische trekbout Ø	9,5 mm 19 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,102 kg
Brutogewicht	0,122 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

# Functies

---

Product omschrijving

AS Pons rond vr plaatstaal Diam 20,4