

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.263 Gatenpons rond

Staat: 08.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.263 - Gatenpons rond voor plaatstaal

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

## Functies

Bestelnr.	AS 4055.263
Uitvoering	Met 3 snijpunten
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering	Matrijs Stempel Trekbout zonder kogellager
Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	3 mm
Ø-gaten	63,5 mm
Voor schroefdraad	M63
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt Andere afmetingen, zie slijt-gatenpons rond, roestvaststaal
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Trekbout (Ø x L)	19 x 75 mm
Hydraulische trekbout Ø	19 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,175 kg
Brutogewicht	1,249 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Functies

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Product omschrijving

AS Pons rond vr plaatstaal Diam 63,5