Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.044

Kabelopvangrail, in diepte verstelbaar

Staat: 12.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.044 - Kabelopvangrail, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE

Voor VX IT en TE. De lengte is flexibel aan te passen aan de betreffende bevestigingsafstand tussen de twee 19"-montageframes.

Functies

Bestelnr.	DK 5302.044
Voordelen	De lengte van de in diepte verstelbare rails is flexibel aan de betreffende bevestigingsafstand tussen de twee 19"-montageframes aan te passen.
Toepassingsgebieden	Voor kabelgeleiding bij kastframes en voor trekontlasting van de ingevoerde kabel. Deze kunnen met kabelbinders of klittenband aan de bevestigingsrail worden bevestigd. De kabelbevestigingsrails kunnen direct aan een 19"-montageniveau worden bevestigd, staand aan de achterzijde of in de kastdiepte tussen twee montageniveaus. Een extra schroefbevestiging fixeert de eenheid.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingstoebehoren
Niveauafstand	350 - 550 mm
Opmerking	Bevestigingsmaat + 170 mm = 19"-niveauafstand bij standaard VX IT Bevestigingsmaat + 175 mm = 19"-niveauafstand beschikbaar bij dynamische VX IT
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,67 kg
Brutogewicht	0,687 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave

Functies

Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Product omschrijving	DK Hamerkoprail variable 325-575mm