


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX\_IT 5302.168 Dwarstraverse

Staat: 22.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX\_IT 5302.168 - Dwarstraverse voor VX IT 19"

Voor een in diepte en breedte variabele bevestiging van dynamische inch-profielen onder in 800 mm brede VX IT-netwerkbehuizingen/serracks.

## Functies

Bestelnr.	VX IT 5302.168
Uitvoering	voor dynamisch VX IT 19"-profiel
Product omschrijving	Voor een in breedte variabele bevestiging van standaard inch-profielen in 800 mm brede VX IT-netwerkbehuizingen/serracks.
Voordelen	<p>Symmetrische of asymmetrische opbouw mogelijk</p> <p>Meer ruimte voor kabelgeleiding of integratie van een Liquid Cooling Unit (LCU) bij een asymmetrische (zijdelings versprongen) installatie aan één zijde</p> <p>Optimaal voor de integratie van inch-profielen voor een alternatieve opbouw met 21"-, 23"- of 24"-componenten</p> <p>Voor een verhoging van de energie-efficiëntie bij een geïntegreerde rackklimatisering kan het bereik rondom het inch-montageniveau met behulp van luchtgeleiderplaten worden afgedekt. Hierdoor is de koelende luchtstroom gericht toe te passen en ontstaat er minder af te voeren warmte</p>
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Belastbaarheid	De maximale belastbaarheid van een montageniveau op deze dwarstraverse bedraagt 7.500 N per montageniveau resp. 15.000 N per kast.
Montage-instructie	<p>De bevestiging vindt direct aan het kastframe plaats. Kan alleen aan de onderzijde van de profielen worden toegepast.</p> <p>Het standaard profiel 5302167 wordt met dwarstraversen voor VX IT aan de bovenzijde uitgebreid. Voor het vastschroeven van de profielen aan de dwarstraversen zijn bovendien montagebeugels voor VX IT 19"-profielen 5302169 nodig.</p>

# Functies

Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	6,1 kg
Brutogewicht	6,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	VX IT Dwarstraverse voor dynamische 19"-profielen, voor een in breedte variabele bevestiging van dynamische inch-profielen onder in 800 mm brede VX IT-netwerkbehuizingen/serracks.