


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.420

## Glijrail, 1 HE, vaste inbouw

Staat: 17.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.420 - Glijrail, 1 HE, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau.

## Functies

Bestelnr.	DK 5501.420
Product omschrijving	Zijdelingse systeemboring voor de montage van toebehoren en de ventilatie van zijdelings uitblazende componenten.
Voordelen	Eenvoudig inhangen in de 19"-montageprofielen na het instellen van de benodigde 19"-niveauafstanden
Toepassingsgebieden	Voor montage aan het voorste bevestigingsniveau Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Distance between mounting levels	445 mm
Lengte	375 mm
Inbouwmogelijkheden	voor 19"-profielen, standaard
Montage-instructie	De 19"-niveauafstand in de VX IT moet vóór de montage overeenkomstig worden aangepast
Belastbaarheid	800 N, statisch
Opmerking	Effectief montagevlak per zijde 35 mm
Montagevlak	Breedte: 35 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT TS IT TX CableNet
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	1 kg

# Funcities

Brutogewicht	1,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	Glijrail 1 HE vaste inbouw tbv TS-IT, 19 inch-niveaustand 445 mm, belastbaarheid 80 kg statisch, plaatstaal verzinkt