


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.460

## Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar

Staat: 21.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.460 - Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE, TX CableNet

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau.



## Funcities

Bestelnr.	DK 5501.460
Voordelen	Tijdbesparende montage door één persoon zonder gereedschap vanaf de voorzijde van de kast Alle drie de bevestigingsgaten van de EIA-systeemboring dienen om de inbouwcomponenten in vast te schroeven. Als alternatief is in de TE 8000 een directe schroefverbinding met de 19"-systeemboring mogelijk
Toepassingsgebieden	Voor montage aan het voorste bevestigingsniveau Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten Voor aanpassing aan individuele 19"-niveauafstanden
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	19"-L-profielrails voor en achter 19"-montageframes voor en achter voor 19"-profielen, standaard
Belastbaarheid	800 N
Opmerking	Effectief montagevlak per zijde 25 mm

# Funcities

Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT TE TX CableNet
Niveaustand	400 - 600 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	2,164 kg
Brutogewicht	2,34 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	Glijrail 1 HE tbv TS-IT, in diepte verstelbaar, 19 inch-niveaustand 400-600 mm, belastbaarheid 80 kg statisch, plaatstaal verzinkt