

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.655

## Legbord, vaste inbouw

Staat: 13.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.655 - Legbord, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Voor vaste inbouw tussen twee 19"-bevestigingsniveaus.

## Functies

Bestelnr.	DK 5501.655
Voordelen	Montage zonder gereedschap, montage door één persoon
Toepassingsgebieden	In diepte verstelbaar voor aanpassing aan individuele niveaustanden
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	19"-L-profielrails voor en achter 19"-montageframes voor en achter
Toepassingsgebieden	Bij grotere niveaustanden is een reductie van de voorgemonteerde niveaustand noodzakelijk, belastbaarheid 50 kg.
Belastbaarheid	50 kg
Afmetingen	Breedte: 484 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT TS IT TE TX CableNet
Niveaustand	400 - 600 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,5 kg
Brutogewicht	4,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25 kg CO2 eq (Cat B)

# Funcities

Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS-IT Legbord 1/2 HE, in diepte verstelbaar, 19 inch-niveaustand 400-600 mm, belastbaarheid 50 kg statisch, plaatstaal verzinkt, RAL 9005