

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.715 Legbord, uittrekbaar

Staat: 08.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.715 - Legbord, uittrekbaar voor VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Voor montage tussen twee 19"-bevestigingsniveaus.



Functies

Bestelnr.	DK 5501.715
Product omschrijving	Voor montage tussen twee 19"-bevestigingsniveaus, op 19"-profielrails of 19"-montageframes.
Voordelen	Tijdbesparende montage door één persoon zonder gereedschap vanaf de voorzijde van de kast Zelfborgend Volledig uittrekbaar
Toepassingsgebieden	In diepte verstelbaar voor aanpassing aan individuele niveaustanden
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Bodem: gelakt Telescooprails/inbouwset: verzinkt
Kleur	RAL 9005
Levering	Legborden, gesleufd Telescooprail met inbouwset Incl. bevestigingsmateriaal
Toepassingsgebieden	Bij grotere niveaustanden is een reductie van de voorgemonteerde niveaustand noodzakelijk, belastbaarheid 100 kg.
Belastbaarheid	100 kg

Funcities

Afmetingen	Breedte: 419 mm Diepte: 500 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT TS IT TE
Niveaustand	400 - 600 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	6,7 kg
Brutogewicht	7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	26,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS-IT Legbord 1,5 HE, uittrekbaar, 19 inch-niveaustand 400-600 mm, D=500mm, belastbaarheid 100 kg statisch, plaatstaal verzinkt, RAL 9005