


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.725 Legbord, uittrekbaar

Staat: 01.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.725 - Legbord, uittrekbaar voor VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Voor montage tussen twee 19"-bevestigingsniveaus.



Functies

Bestelnr.	DK 5501.725
Product omschrijving	Voor montage tussen twee 19"-bevestigingsniveaus, op 19"-profielrails of 19"-montageframes.
Voordelen	Tijdbesparende montage door één persoon zonder gereedschap vanaf de voorzijde van de kast Zelfborgend Volledig uittrekbaar
Toepassingsgebieden	In diepte verstelbaar voor aanpassing aan individuele niveaustanden
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Bodem: gelakt Telescooprails/inbouwset: verzinkt
Kleur	RAL 9005
Levering	Legborden, gesleufd Telescooprail met inbouwset Incl. bevestigingsmateriaal
Belastbaarheid	100 kg
Afmetingen	Breedte: 419 mm Diepte: 700 mm

Funcities

Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT TS IT TE
Niveaustand	600 - 900 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	10,184 kg
Brutogewicht	10,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	40,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS-IT Legbord 1,5 HE, uittrekbaar, 19 inch-niveaustand 600-900 mm, D=700mm, belastbaarheid 100 kg statisch, plaatstaal verzinkt, RAL 9005