Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.160

Sensoren

Staat: 09.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7010.160 - Sensoren voor CMC III, PDU, LCP, IoT-interface

De Access Monitoring-sensor met CAN-bus bewaakt met behulp van infrarood of de behuizingsdeur geopend of gesloten is. Een geïntegreerde trillingssensor genereert een alarm bij detectie van vandalisme.

Functies

Bestelnr.	DK 7010.160
Uitvoering	Access Monitoring-sensor
Voordelen	Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
Toepassingsgebieden	Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek. Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
Mogelijkheden	De sensor beschikt over een geïntegreerde infraroodsensor en -ontvanger De Access Monitoring-sensor bewaakt door middel van infrarood licht of de deur van de behuizing is geopend of gesloten De Access Monitoring-sensor bewaakt de zwaartekracht (G-krachten) die op de drie x-, y- en z-assen werken De sensor wordt in de kast gemonteerd en op de deur gericht. Het licht wordt gereflecteerd door een reflectorstrook op de deur De sensor wordt gemonteerd op het kastframe, waardoor trillingen van de kast worden overgedragen op de sensor Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit, de PDU of de IoT-interface aan te geven
Materiaal	Kunststof
Oppervlak	Front: glad Behuizing: structuur
Kleur	RAL 9005
Levering	Sensor Montageplaat Incl. bevestigingsmateriaal

Functies

Aansluiting op de CAN-bus	Direct
Interfaces	2 x RJ45 CAN-bus
Afmetingen	Breedte: 110 mm Hoogte: 30 mm Diepte: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...55 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	5...95 %
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,063 kg
Brutogewicht	0,163 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Douanetariefnummer	85319000
ETIM 9	EC002627
Product omschrijving	DK Access Monitoring-sensor, koppeling via een CAN-bus-interface, BHD: 110x30x40 mm, RAL 9005

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit