

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7541.000 PE-rail, verticaal

Staat: 27.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7541.000 - PE-rail, verticaal voor VX, VX IT

Met de meegeleverde aarddraden kunnen de kabelopvangbeugels van de patch-panels stervormig worden geaard, aardingsklemmen variabel verstelbaar, stroombelastbaarheid van de rail ca. 200 A.

## Functies

Bestelnr.	DK 7541.000
Product omschrijving	Eenvoudig aan het 25 mm DIN-raster van de verdeelbehuizingen of aan de 19"-profielen te monteren. Met de meegeleverde aarddraden kunnen de kabelopvangbeugels van de patch-panels stervormig worden geaard. De aardklemmen zijn variabel verstelbaar. Stroombelastbaarheid van de rail ca. 200 A.
Levering	PE-rail van E-Cu 57 volgens DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm null 15 aarddraden 6 mm <sup>2</sup> , L = 500 mm Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Lengte: 545 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX VX IT TS Hoogte: 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,272 kg
Brutogewicht	1,472 kg
Douanetariefnummer	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Product omschrijving	DK PE-rail, verticaal, L: 545 mm, aardlitzen: 15x6 mm <sup>2</sup> , L: 500 mm, aderaansluitklemmen: 16x2,5-16 mm <sup>2</sup>