

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.544

Borstelstrip, verticaal

Staat: 23.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.544 - Borstelstrip, verticaal voor VX IT

Dient binnen de netwerkverdeler als flexibele afsluitplint, maakt hierbij een comfortabele kabelgeleiding mogelijk vanuit het verdelergebied aan de zij- en achterkant naar het verbindingsniveau aan de voorkant.



Functies

Bestelnr.	DK 7827.544
Product omschrijving	Dient binnen de netwerkverdeler als flexibele afsluitplint, die het rangeergebied naast het 19"-montageniveau elegant afdekt. De borstelstrip maakt hierbij een comfortabele kabelgeleiding mogelijk vanuit het verdelergebied aan de zij- en achterkant naar het verbindingsniveau aan de voorkant. De noodzakelijke vrije ruimte voor het montageniveau bedraagt min. 75 mm. De montage van de borstelstrip vindt plaats zijdelings van het verticale profielframe, op horizontale of verticale chassis.
Materiaal	Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Borstellengte	95 mm
Lengte	950 mm
Montage-instructie	Bij bevestiging aan de 19"-profielen is inkorten van de borstelstrip noodzakelijk
Afmetingen	Lengte: 950 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	1,8 kg

Funcities

Brutogewicht	2,213 kg
Douanetariefnummer	96035000
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	TS-IT Borstelstrip verticaal voor afdichting, voor kashoogte 2000 mm