



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.522

PDU UK, uitvoering metered

Staat: 21.05.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.522 - PDU UK, uitvoering metered

Intelligente PDU met netwerkinterface en registratie van energiegegevens per fase. Geschikt voor toepassing in een netwerk, bijv. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP met display. Ingang met CEE-connector (16 A/32 A), met BS 1363 (UK) uitgangen. Verdeelvermogen tussen 3,7 kW en 22 kW.

Functies

Bestelnr.	DK 7955.522
Product omschrijving	Energiemeting per fase, d.w.z. vermogensbehoefte van een heel IT-rack. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk. Het OLED-display toont het energieverbruik. Een geïntegreerde webserver maakt een directe netwerkkoppeling met omvangrijk gebruikersbeheer mogelijk. Het redundant voeden van de webserver wordt gerealiseerd uit alle fasen en daarnaast via een aanwezig Power-over-Ethernet-netwerk (PoE). De PDU biedt uitgebreide monitoringfuncties. Een meetnauwkeurigheid van 1 % garandeert een hoge betrouwbaarheid.
Materiaal	Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Afmetingen	Breedte: 44 mm Diepte: 62 mm Lengte: 1.955 mm
Aantal contactdozen en type	20 x BS 1363 / 4 x C19
Contactdozen	20 x GB (type G, BS 1363) 4 x IEC-contrasteker C19
Nominale stroom (max.)	32 A
Voedingen	Aantal: 1 Fase per voeding: 1~
Lengte aansluitkabel	3 m
Aansluiting (elektrisch)	CEE

Functies

Number RJ45 ports for sensor units max	2
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...95 %
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Geschikt voor	Behuizingstype: TS IT: ≤ 2.200 mm
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	6,06 kg
Douanetariefnummer	85366990
EAN	4028177685086
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604