


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6446.030 Inbouwtoetsenbord 19"/4 HE

Staat: 22.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6446.030 - Inbouwtoetsenbord 19"/4 HE met geïntegreerd touchpad

Dankzij het geïntegreerde touchpad hoeft er geen extra muis conform beschermingsklasse te worden geïnstalleerd en zijn er daardoor minder kabels nodig.



## Functies

Bestelnr.	SM 6446.030
Product omschrijving	Dankzij het geïntegreerde touchpad hoeft er geen extra muis conform beschermingsklasse te worden geïnstalleerd en zijn er daardoor minder kabels nodig. De toetsen kunnen door de randuitsparingen goed worden herkend, hebben een lichte aanslag en bieden een goed tactiel gevoel.
Voordelen	Dankzij aparte cijfertoetsen kunnen er snel parameters worden ingevoerd Gesloten en afwasbaar oppervlak Hoge mechanische en chemische bestendigheid volgens DIN 42 115
Materiaal	Frontplaat: aluminium
Levering	USB-aansluitkabel, lengte 1,8 m Afdichting Boorsjabloon Befestigingsmateriaal voor vlakke delen
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm Hoogte: 177 mm Diepte: 30 mm
Number keys	2,6 N

# Functies

---

Number keys	0,3 mm
Interfaces	1 x USB
Number keys	105
Lay-out	Duits
Resolution capacitive touchpad	40 pixels/mm
Lifetime	3 miljoen schakelingen
Afmetingen	Schroefdraad: M5 Schroefdraadlengte: 20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...90 °C
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 65 (aan de voorzijde, gesloten)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,44 kg
Brutogewicht	1,82 kg
Douanetariefnummer	84716060
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	SM Toetsenbord 19"/4HE QWERTZ

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit