


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6712.000

CX lessenaar middendeel

Staat: 22.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6712.000 - CX lessenaar middendeel

Vier breedtematen vormen de brug voor een twee- of driedelige opbouw van het CX-lessenaarsysteem.



Functies

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr. | CX 6712.000 |
| Uitvoering | Middendeel |
| Materiaal | Kast: plaatstaal, 1,5 mm Lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting |
| Oppervlak | Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Behuizingen Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig Opening voor kabeldoorvoer in de bodem van de behuizing Sluiting: 3 mm dubbelbaard |
| Afmetingen | Breedte: 1.200 mm Diepte: 745 mm |
| Hoogte voorzijde | 130 mm |
| Hoogte achter | 200 mm |

Functies

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal deuren | 2 |
| IK-code | IK10 |
| Opmerking | Voor het afsluiten van het lessenaar middendeel is een afdekplaat nodig Voor een 2-delige lessenaaropbouw is een lessenaar-onderdeel en een afdekplaat voor het lessenaar-middendeel nodig Voor een 3-delige lessenaaropbouw zijn een lessenaar-onderdeel en een lessenaar-bovendeel nodig |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Afmetingen | Breedte: 1.200 mm |
| Aantal sluitingen | 3 |
| Uitvoering sluiting | Knevelsluiting |
| Binnenwerk | 3 mm dubbelbaard |
| Sluiting | Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 3 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 36 kg |
| Brutogewicht | 36,5 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Product omschrijving | CX-lessenaarsysteem, lessenaar middendeel, B: 1200 mm |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit