

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.752

Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar

Staat: 08.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.752 - Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE

Voor server- en netwerkbehuizingen met twee inch-montageniveaus, voor bevestiging aan gebogen en L-vormige profielen, 482,6 mm (19")-montageframe en op TE, uitschuifbaar.



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | DK 7063.752 |
| Product omschrijving | Voor directe bevestiging aan de 482,6 mm (19")-systeemboring van het bevestigingsprofiel. De glijrails worden tot de benodigde lengte uitgetrokken en tussen het voorste en achterste montageniveau in het 19"-raster bevestigd. |
| Voordelen | Geen HE-verlies Door het slechts ca. 0,8 mm dunne montagevlak wordt het overschrijden van het HE-raster doorgaans voorkomen, d.w.z. zolang de componenten niet hoger zijn dan max. 43,5 mm. Hierdoor kunnen ook meerdere apparaten probleemloos, zonder verspringing boven elkaar worden geplaatst. |
| Toepassingsgebieden | Voor montage aan het voorste bevestigingsniveau |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Inbouwmogelijkheden | Voor de bevestiging tussen het voorste en achterste 19"-montageniveau |
| Belastbaarheid | 200 N statische belasting |
| Opmerking | Effectief montagevlak per zijde 30 mm |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Montagevlak | Breedte: 30 mm |
| Niveaustand | 550 - 750 mm |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 2,558 kg |
| Brutogewicht | 2,7 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 11,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Product omschrijving | Voor directe bevestiging op de 19" profielen. De glijrails worden tot de benodigde lengte uitgetrokken en tussen het voorste en achterste montageniveau in het 19"-raster bevestigd. |