

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.560 CMC III sensoren

Staat: 04.03.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.560 - CMC III sensoren

Voor de bewaking van verschillende parameters in kasten of ruimten.

Functies

Bestelnr.	DK 7320.560
Uitvoering	Rookmelder
Product omschrijving	De CMC III-sensoren dienen voor bewaking van de fysieke omgeving en kunnen met de CAN-bus-verbindingskabel RJ45 rechtstreeks op de PU worden aangesloten. Daarnaast zijn de sensoren onderling als bus te koppelen.
Voordelen	Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
Toepassingsgebieden	Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechiek. Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
Mogelijkheden	Instellingen kunnen via de software van de CMC III-processing unit worden aangegeven De CMC-TC-sensor wordt in het bovenste deel van de kast gemonteerd De sensor controleert de lucht in de kast op rookdeeltjes
Materiaal	Kunststof Front: glad Behuizing: structuur
Kleur	Behuizing: wit
Levering	Sensor Montageplaat Incl. bevestigingsmateriaal Aansluitkabel met connector Montagebeugel Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluiting op de CAN-bus	Indirect via CMC III CAN-bus interfaces
Interfaces	RJ12

Functies

Aantal deelnemers PU compact (max.)	4
Aantal deelnemers PU (max.)	32
Opmerking	De sensor wordt via een CMC III CAN-bussensor op de CMC III aangesloten.
Meetmethode	Siliconen-PIN-fotodiode/GaAs-infrarood-LED
Afmetingen	Hoogte: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	5...95 %
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,5 kg
Brutogewicht	0,575 kg
Douanetariefnummer	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------