

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.630 CMC III sensoren

Staat: 11.07.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.630 - CMC III sensoren

Voor de bewaking van verschillende parameters in kasten of ruimten.

Functies

Bestelnr.	DK 7320.630
Uitvoering	Lekkagesensor
Product omschrijving	De CMC III-sensoren dienen voor bewaking van de fysieke omgeving en kunnen met de CAN-bus-verbindingskabel RJ45 rechtstreeks op de PU worden aangesloten. Daarnaast zijn de sensoren onderling als bus te koppelen.
Voordelen	Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
Toepassingsgebieden	Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de bouwtechniek. Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
Mogelijkheden	Instellingen kunnen via de software van de CMC III-processing unit worden aangegeven De sensor wordt met het optische element op de vloer gericht gemonteerd De sensor controleert met een optische sensor de vloer op vloeistoffen (lekkage)
Materiaal	Kunststof Front: glad Behuizing: structuur
Kleur	Kast: RAL 7035
Levering	Sensor Montageplaat Incl. bevestigingsmateriaal Aansluitkabel met connector Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluiting op de CAN-bus	Indirect via CMC III CAN-bus interfaces
Interfaces	RJ12

Functies

Aantal deelnemers PU compact (max.)	4
Aantal deelnemers PU (max.)	32
Meetmethode	Optisch
Afmetingen	Breedte: 85 mm Hoogte: 20 mm Diepte: 18 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	5...95 %
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0.09
Brutogewicht	0.095
Douanetariefnummer	85319000
EAN	4028177438590
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------