


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8418.000

## Aanbouwkasten VX25

Staat: 03.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8418.000 - Aanbouwkasten VX25 Elektronicaakast

Ideaal voor 19"-bouwgroepen en 19"-inschuifeenheden: met 19"-adapterprofielen aan de voorzijde, frontraam, deur achter, dakplaat en gedeelde bodemplaten



## Functies

Bestelnr.	VX 8418.000
Materiaal	Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dak: plaatstaal, 1,5 mm Frontraam: spuitgietaluminium profielen met spuitgiet hoekstukken Deur achter: plaatstaal, 2,0 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Adapterprofielen 19": plaatstaal, 2 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Dak en deur achter: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Frontraam: poedercoating Bodemplaten: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kastframe Frontraam (rechts scharnierend, links met magneetsloten) Deur achter (draairichting rechts, naar links om te wisselen) Dakplaat Bodemplaten Adapterprofielen 19", voorzijde

# Funcities

---

Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.600 mm Diepte: 800 mm
Inbouwhoogte voor componenten	33 HE
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	59,6 kg
Brutogewicht	63,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	155,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	VX-elektronicakast, BHD: 600 x 1600 x 800 mm, plaatstaal, met scharnierend frontraam, met adapterprofielen 19", één deur aan de achterzijde

# Goedkeuringen

---

Certificaten	Oppervlak
--------------	-----------