

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7544.000 PE-rail, verticaal

Staat: 08.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7544.000 - PE-rail, verticaal voor VX, VX IT

Met de meegeleverde aarddraden kunnen de kabelopvangbeugels van de patch-panels stervormig worden geaard, aardingsklemmen variabel verstelbaar, stroombelastbaarheid van de rail ca. 200 A.

Functies

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | DK 7544.000 |
| Product omschrijving | Eenvoudig aan het 25 mm DIN-raster van de verdeelbehuizingen of aan de 19"-profielen te monteren. Met de meegeleverde aarddraden kunnen de kabelopvangbeugels van de patch-panels stervormig worden geaard. De aardklemmen zijn variabel verstelbaar. Stroombelastbaarheid van de rail ca. 200 A. |
| Levering | PE-rail van E-Cu 57 volgens DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm null 15 aarddraden 6 mm ² , L = 500 mm Incl. bevestigingsmateriaal |
| Afmetingen | Lengte: 1.145 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX VX IT TS Hoogte: 1.400 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 2,017 kg |
| Brutogewicht | 2,217 kg |
| Douanetariefnummer | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000329 |
| ECLASS 8.0 | 27400605 |
| Product omschrijving | DK PE-rail, verticaal, L: 1145 mm, aardlitzen: 15x6 mm ² , L: 500 mm, aderaansluitklemmen: 16x2,5-16 mm ² |