

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8456.000

# Aanbouwkasten VX25, roestvaststaal

Staat: 09.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8456.000 - Aanbouwkasten VX25, roestvaststaal

## Basiskast

De standaard in de kastenbouw uitgevoerd in hoogwaardig roestvaststaal 1.4301 (AISI 304): kastframe met twee frontdeuren, achterwand, montageplaat, dakplaat, gedeelde bodemplaten. Perfect geschikt voor een efficiënte kastopbouw.



## Functies

|           |  |
|-----------|--|
| Bestelnr. | VX 8456.000  |
| Materiaal | Kastframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Dak: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd<br>Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd<br>Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd<br>Bodemplaten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Kastframe en bodemplaat: blank<br>Deur, dak, en achterwand: aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400<br>Montageplaat: verzinkt   |

# Functies

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Levering                            | Kastframe<br>Deur(en)<br>Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen<br>Dakplaat<br>Bodemplaten<br>Achterwand<br>Montageplaat<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard<br>2 montagerails 18 x 39 mm |
| Afmetingen                          | Breedte: 1.200 mm<br>Hoogte: 1.800 mm<br>Diepte: 400 mm   |
| Afmetingen montageplaat (B x H)     | 1.099 mm x 1.696 mm   |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 55   |
| Beschermklasse NEMA                 | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Typekeuring volgens UL 50E          | Type 1<br>Type 12   |
| IK-code                             | IK10  |
| Aantal deuren                       | 2   |
| Opmerking                           | Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven 2486.400.  |
| Basismateriaal                      | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)  |
| Leveringseenheid                    | 1 st.   |
| Nettogewicht                        | 157,1 kg  |
| Brutogewicht                        | 167,2 kg  |
| Douanetariefnummer                  | 94032080  |
| ETIM 9                              | EC000261  |
| ECLASS 8.0                          | 27180101  |
| Product omschrijving                | VX-aanbouwkasten, BHD: 1200 x 1800 x 400 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat, twee deuren aan de voorzijde   |

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

Bureau Veritas  
DNV-GL  
UL + C-UL (listed)

---

Certificaten

Oppervlak

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit  
Verklaring van conformiteit UK