

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



VX 8660.025

Sokkelhoekstukken met  
sokkelplinten, voor en achter

Staat: 25.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.025 - Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelhoekstukken met plinten voor een flexibele kabelinvoer.



## Funcities

|            |                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.  | VX 8660.025                                                                                                                                                                        |
| Voordelen  | Betrouwbaar – zeer hoge stabiliteit van de sokkel<br>Flexibel – talrijke mogelijkheden voor interieuropbouw met de VX-toebehoren<br>Gemakkelijk – koppelplaatsen gelijk uitgelijnd |
| Materiaal  | Sokkelhoekstuk: plaatstaal<br>Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal<br>Hoek- en koppelafdekking: kunststof                                                                          |
| Kleur      | RAL 9005                                                                                                                                                                           |
| Levering   | 4 hoekafdekkingen<br>Incl. bevestigingsmateriaal<br>4 sokkelhoekstukken, 200 mm hoog<br>1 sokkelplint voor/achter, 200 mm<br>2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog             |
| Opmerking  | Zijplinten voor het afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie van de sokkels onderling of voor interieuropbouw van de sokkel                                        |
| Afmetingen | Hoogte: 200 mm                                                                                                                                                                     |

# Funcities

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikt voor              | Behuizingstype: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TX CableNet<br>TS<br>TS IT<br>TP<br>PC<br>IW<br>CX<br>Breedte: = 1.200 mm        |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1<br>Type 12                                                                                                        |
| Gewicht/VE                 | 11,7 kg                                                                                                                  |
| Leveringseenheid           | 2 st.                                                                                                                    |
| Nettogewicht               | 11,56 kg                                                                                                                 |
| Brutogewicht               | 11,66 kg                                                                                                                 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)    | 44,6 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                   |
| Opmerking bij PCF-klasse   | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer         | 94039910                                                                                                                 |
| ETIM 9                     | EC000721                                                                                                                 |
| ETIM 8                     | EC000721                                                                                                                 |
| ECLASS 8.0                 | 27182003                                                                                                                 |
| Product omschrijving       | Sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter, H: 200 mm, voor B: 1200 mm, plaatstaal                                   |

# Goedkeuringen

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA |
| Verklaringen  | PCF-declaration  |